

Données techniques


22322EMKW33C3


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	110 mm
D - Diamètre Extérieur	240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	80 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	208,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	15,57 mm
k - Diamètre trou	7 mm
Référence du manchon associé	H2322
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	17,15 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	975000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	972000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	99400000 mN
e - Coefficient	0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.11
N ref - Vitesse thermique de référence	13800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	16800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	124 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	121 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	226 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	2,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

