



Brand of NTN corporation

Données techniques

LUBER READY HIGH TEMP MP

Ready



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT

Type de lubrifiant	Graisse
Consistance	2
Huile de base	Synthétique
Epaississant	Polyurée
Température max d'utilisation lubrifiant	453,15 °K
Température min d'utilisation lubrifiant	233,15 °K
Viscosité à 100°C	12 cst
Viscosité à 40°C	80 cst

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

Certification ATEX	Oui/Yes
Contenance	0,125 l
Diamètre	58 mm
Durée de distribution	1 à 12 mois
Entraînement	Electrochimique
Longueur	117 mm
Masse	0,215 kg
Pression max	5 bar
Pression maxi	5 bar
Température max d'utilisation	333,15 °K



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

Température min d'utilisation	253,15 °K
Type de lubrifiant	High Temp MP

