



K81120-TV

Cage à rouleaux axiale -CL

Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
classe de tolérance	0-8	Groupage de rouleaux

dimensions principale & données de performance

D _{c1}	100 mm	Alésage cage
D _c	135 mm	Diamètre extérieur de cage
D _w	11 mm	Diamètre éléments roulants
C _a	199.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	650.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	60.000 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	2.450 1/min	vitesse limite
n _{gr}	920 1/min	Vitesse de base
≈m	0,241 kg	Poids

Cotes de montage

E _b	104 mm	Dimension piste
E _a	131 mm	Dimension piste

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques

-  F_a Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert