

9916002



Pour en savoir plus sur uvex pronamic SLB 1 : le premier système de visière respectueux de l'environnement, scannez le QR-Code ci-contre.

Visière uvex pronamic SLB 1

- Visière en polycarbonate avec technologie de traitement uvex supravision excellence
- Traitement anti-buée durable, même après des nettoyages répétés sur la face interne de la visière, excellente résistance à la rayure sur la face externe, facile à nettoyer grâce à l'effet nano clean
- Répond aux exigences de la classe optique la plus élevée
- Protection UV 400
- Système exclusif « click & pull » permettant de détacher facilement la visière du système via un mouvement latéral et de la remettre en place par un simple clic
- Fixation à baïonnette pour une mise en place et un retrait aisés des coquilles anti-bruit
- Visière et coquilles anti-bruit rabattables en position parking permettant une répartition optimale du poids pour un port de longue durée sans que les articulations, le cou ou les épaules ne soient trop sollicités
- Conforme aux normes EN 166 et EN 170, marquée pour les domaines d'utilisation 3 (liquides), 8 (protection contre l'arc électrique des courts-circuits) et 9 (métaux fondus et solides chauds) et GS-ET 29 (équipements de protection faciale pour travaux électriques)
- Existe avec protection arc électrique de classe 2

Visière uvex pronamic SLB 1	
N° d'article	9916002
Modèle	uvex supravision excellence protection contre les arcs électriques de classe 1 et système Click & Pull, fixation à baïonnette
Normes	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Monture	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Écran	PC incolore UV400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans des sachets en polyéthylène
Surcontonnement	carton de 24 pièces
Ecran de remplacement	9906012, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène



« Position parking »

MADE IN GERMANY

Coquilles anti-bruit compatibles



	uvex K1P fixation à baïonnette	uvex K2P fixation à baïonnette	uvex aXess one
N° d'article	2600216	2600214	2640201
Modèle	fixation à baïonnette	fixation à baïonnette	*système de fixation à baïonnette uvex 2600231
Valeur SNR	28 dB	30 dB	25 dB, amplification possible avec fonction RAL
Valeur H-M-L	H : 34 dB, M : 25 dB, L : 18 dB	H : 35 dB, M : 27 dB, L : 20 dB	H : 27 dB, M: 21 dB, L: 18 dB
Poids	191 g	230 g	309 g, 378 g avec système de fixation
Coloris	noir, gris	noir, jaune	noir, gris
Unité de commande	paire	paire	paire

Possibilités de combinaison

Références	Nom de l'article	Couleur
Casques uvex pronamic alpine E		
9736030	Casque uvex pronamic alpine E	Blanc
9736130	Casque uvex pronamic alpine E	Jaune
9736230	Casque uvex pronamic alpine E	Orange
Casques uvex pronamic alpine E Mips		
9736031s	Casque uvex pronamic alpine E Mips	Blanc
9736131	Casque uvex pronamic alpine E Mips	Jaune
9736231	Casque uvex pronamic alpine E Mips	Orange