




Raccord à souder EN10357 série A

ADAPT EN10357 DN50



EC 1935/2004 FCM FDA

Application		
Version	pour capteur de débit SMF	
Application	industrie agroalimentaire et industrie des boissons; applications aseptiques	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	2567,9
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 109 / L = 42,9
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L)
Diamètre nominal		DN50 (2")
Raccordement capteurs		bride d'appareil spécifique d'ifm
Raccord process		Raccord à souder EN10357 série A (DIN)
Raccord process adapté au standard du tube		(DIN EN 10357 série A); (DIN 11866 série A); (DIN 11850 série 1); (DIN 11850 série 2)

E40473



Raccord à souder EN10357 série A

ADAPT EN10357 DN50

Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm
Accessoires	
Fourniture	vis 8
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces