

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: LED2WORK GmbH.

A szállító címe: Vertrieb, Stuttgarter Straße 13A, 75179 Pforzheim, DE

Modellazonosító: 2941-5001-00-LE-332p

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	-		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Nem


Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Általános termékparaméterek:			
Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	17	Energiahatékonysági osztály	D
Hasznos fényáram (Φ_{use}), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	2 204 a következőre: Széles kúp (120°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	5 600
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (P_{on}), W-ban kifejezve	16,8	A készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{sb} W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{net}) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	85

			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	7	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	332		
	Mélység	14		
Egyenértékű teljesítményre való utalás ^(a)		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,329 0,324
Irányított fényű fényforrások paraméterei:				
Fényerősség csúcsértéke (cd)		1 240	Fénynyílásszög fokban kifejezve vagy a beállítható fénynyílásszögek tartománya	117
LED- és OLED-fényforrások paraméterei:				
R9 színvisszaadási index értéke		0	Élettartam-tényező	-
Fényáram-stabilitási tényező		-		


(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;



Spektrum

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 20/08/2021



EPREL-nyilvántartási szám: 775845

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/775845>

Szállító: LED2WORK GmbH (Gyártó)

Weboldal: led2work.com

Ügyfélszolgálat:

Név: Vertrieb

Weboldal: www.led2work.com

E-mail: info@led2work.com

Telefonszám: +49 7231 44920-00

Cím:

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Németország