

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fibre patch panel
Gerätedarstellung	Leer

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	3 optic cassette 3 Adapterplatte
Number of optic fibre	72
Integrierte Verbindungsart	LC
Anzahl der Anschlüsse	72
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Höhe	44 mm
Breite	482 mm
Tiefe	300 mm
Zielregion	Asien-Pazifik. Europa

Montage

Normen	EIA-310D TIA/EIA-568
--------	-------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich