



89324-M

Butée à rouleaux cylindrique

Butée à rouleaux cylindrique 893..-M, à deux rangées

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	M	Cage laiton
------	---	-------------

dimensions principale & données de performance

d	120 mm	Alésage
D	210 mm	Diamètre extérieur
T	54 mm	Hauteur
C _a	650.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	2.420.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	229.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	1.750 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	690 1/min	Vitesse de base
≈m	9,45 kg	Poids

Cotes de montage

d _a	206 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _a	130 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _a	2,1 mm	Rayon de gorge



Dimensions

D ₁	123 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	210 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	120 mm	Alésage cage

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K89324-M	Cage à rouleaux
GS89324	Rondèle logement
WS89324	Rondèle arbre

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert