

产品参数表

规格



TeSys Deca 接触器电子序列定时器 模块1.5-30s, 接通延时

LA4DT2U

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	串行定时器模块
产品短名	LA4DT
极数	3P
产品适用范围	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

补充信息

安装位置	上边距
[Uc] control circuit voltage	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
控制电压限额	通过机械触点: 0.8...1.1 Uc
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
接线能力	控制回路: 接线端 1 电缆 1...2.5 mm²软线 带 控制回路: 接线端 1 电缆 1...2.5 mm²硬线 带 控制回路: 接线端 1 电缆 1...2.5 mm²软线 不带 控制回路: 接线端 1 电缆 1...2.5 mm²硬线 不带 控制回路: 接线端 2 电缆 1...2.5 mm²软线 带 控制回路: 接线端 2 电缆 1...2.5 mm²硬线 带 控制回路: 接线端 2 电缆 1...2.5 mm²软线 不带 控制回路: 接线端 2 电缆 1...2.5 mm²硬线 不带
紧固扭矩	1.7 N.m
电气寿命	30 Mcycles
定时器类型	延迟闭合
延时范围	1.5...30 s
复位时间	150 ms 在时间延迟期间 50 ms 时间延迟后
本地信号指示	延时期间的LED照明
Ures漏电电压	3.3 V
净重	0.04 kg

环境

符合标准	IEC 60255-5
产品认证	CSA UL
IP 保护等级	IP2X conforming to IEC 60529

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或可靠性

运行温度	-25...55 °C
设备周围允许环境温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
保护类型	内置变阻器
热消散	2 W
抗瞬时断电	10 ms 在时间延迟期间 2 ms 时间延迟后

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.000 cm
Package 1 Width	4.800 cm
Package 1 Length	5.000 cm
Package 1 Weight	48.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.695 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	符合例外情况
SCIP编号	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	无需具体的回收操作
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收

No