

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子， 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...， 保险丝类型: G / 5 x 20， 标称工作电压: 24 V，
额定电流: 6.3 A， 位数: 1， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 4 mm²， 接线容量： 0.14
mm²- 6 mm²， 安装方式: NS 35/7,5， NS 35/15， 颜色: 灰色

商业数据

订货号	3074172
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1134
产品关键代码	BE1134
GTIN	4046356343169
单件重量（含包装）	17.51 g
单件重量（不含包装）	17.51 g
原产地	DE

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝端子
位数	1
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	4 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W
保险丝	G / 5 x 20
LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
LED电流范围	0.31 mA ... 0.95 mA
最大功率损耗	最大 1.6 W (单排保险丝端子, 在发生过载时提供保护)
	最大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接, 在发生过载时提供保护)
	最大 4 W (单排保险丝端子, 在短路时提供保护)
	最大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接, 在短路时提供保护)

输入数据

LED电压范围	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
---------	---------------------------

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm²
螺纹	M3
紧固扭矩	0.6 ... 0.8 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-3
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
横截面 AWG	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 6 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 4 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.14 mm² ... 1.5 mm²

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.14 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	6.3 A
最大负载电流	6.3 A (电流取决于所用的保险丝)
额定电压	24 V
额定横截面	4 mm²

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	57.8 mm
NS 35/7,5深度	73 mm
NS 35/15深度	80.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-3
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子




3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

图纸

应用图



多个保险丝端子并列组合，
由5个保险丝端子组成

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

应用图



带单个保险丝端子的组合，
由一个保险丝端子以及4个直通端子组成

电路图



UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

DNV 认证ID: TAE00001S9				
-------------------------	--	--	--	--

CB IECEE-CB方案 认证ID: NL-65056				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	6.3 A	-	0.14 - 4

EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--------------------------	--	--	--	--

KEMA-KEUR 认证ID: 71-113330				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	6.3 A	-	0.14 - 4

LR 认证ID: LR24100022TA				
--------------------------	--	--	--	--

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4-HESILED 24 (5X20) GY - 保险丝接线端子



3074172
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3074172>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	e8c91442-ace5-4286-a4b6-c03744fe4186

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn