



FAG




NJ212-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
D	110 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C _r	112.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	103.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	17.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	8.900 1/min	vitesse limite
n _{gr}	5.300 1/min	Vitesse de base
≈m	0,842 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	69 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	71 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$D_{a \max}$	101 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$d_{c \min}$	80 mm	Épaulement d'arbre minimum
$r_{a \max}$	1,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_{1 \min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,6 mm	Déplacement axial
E	100 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	72 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_{1 \min}$	96,1 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d_1	77,6 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ212-E

Rondéle en L

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert