

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEX / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 5 m

Données commerciales

Référence	1407370
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CJI
Product key	BF1CJI
Page catalogue	Page 399 (C-2-2019)
GTIN	4046356774987
Poids par pièce (emballage compris)	292,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	250,35 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec un type et une longueur de câble variables dans la section Accessoires
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	4
Application	Standard
Blindé	oui
Détrompage	Données - D

Interfaces

Système de bus	Ethernet
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

Signalisation DEL

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	1 A
Support de transmission	Cuivre

Indications sur les matériaux

Coloris Zone de préhension	gris / noir
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau de presse-étoupe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du boîtier	Métal

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONN / IP67
Nombre de pôles	4
Type de codage	D (Données)
Couleur surface de prise	noir
Matériau	CuZn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts)

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



	PA (Porte-contacts)
	TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
	Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 100 MΩ
Couple de serrage	0,4 Nm
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67
Nombre de pôles	4 (8)
Couleur surface de prise	argenté
Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) PC (Porte-contacts) Zinc moulé sous pression, nickelé (Boîtiers)
Cycles d'enfichage	≥ 750
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Poids de gaine	42 kg/km
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	Ethernet flexible CAT5, 2 paires [93E]
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	2x 2x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	0,98 mm
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE moussé
Fil, coloris	blanc/orange-orange, blanc/vert-vert
Epaisseur gaine extérieure	1,2 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	2 paires avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	70 %
Résistance d'isolation	≥ 500 MΩ*km

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Résistance de liaison	≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Résistance de boucle	≤ 290,00 Ω/km
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Capacité de la ligne	env. 45 nF/km (pour 1 kHz)
Tension nominale câble	≤ 100 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	700 V (50 Hz, 1 min.)
Capacité de charge du câble	2 A (selon DIN VDE 0891-1)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Résistance à la traction	≤ 80 N
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	65,3 dB (pour 1 MHz) 56,3 dB (pour 4 MHz) 50,3 dB (pour 10 MHz) 47,2 dB (pour 16 MHz) 45,8 dB (pour 20 MHz) 42,9 dB (pour 31,25 MHz) 38,4 dB (pour 62,5 MHz) 35,3 dB (pour 100 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	62,3 dB (pour 1 MHz) 53,3 dB (pour 4 MHz) 47,3 dB (pour 10 MHz) 44,2 dB (pour 16 MHz) 42,8 dB (pour 20 MHz) 39,9 dB (pour 31,25 MHz) 35,4 dB (pour 62,5 MHz) 32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz) 24,1 dB (pour 8 MHz) 25 dB (pour 10 MHz) 25 dB (pour 16 MHz) 25 dB (pour 20 MHz) 23,6 dB (pour 31,25 MHz) 21,5 dB (pour 62,5 MHz) 20,1 dB (pour 100 MHz)
Effet d'écran	3,2 dB (pour 1 MHz) 6 dB (pour 4 MHz) 9,5 dB (pour 10 MHz) 12,1 dB (pour 16 MHz) 13,6 dB (pour 20 MHz) 17,1 dB (pour 31,25 MHz) 24,8 dB (pour 62,5 MHz) 32 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2
	selon la norme UL VW1
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 80 °C
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Connecteur M12)
	IP67 (Connecteur M12)
	IP67 (Connecteur RJ45)

Indice de protection	IP65/IP67
----------------------	-----------

Normes et spécifications

M12	
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Dessins

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle RJ45


Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Dessin coté



Connecteur mâle RJ45 Push-Pull, IP67

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté mâle


Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur M12 et RJ45

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Accessoires

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-MSD-R4RC SCO/.../... - 1408709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408709>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNÉC / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-MRD-R4RC SCO/.../... - 1408702

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408702>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNÉC / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-FSD-R4RC SCO/.../... - 1408694

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408694>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-FRD-R4RC SCO/.../... - 1408687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408687>

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, sur connecteur femelle coulé M12 SPEEDCONNNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)



Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-MSD-R4QC SCO/.../... - 1408707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408707>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNÉC / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-MRD-R4QC SCO/.../... - 1408701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408701>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNÉC / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-FSD-R4QC SCO/.../... - 1408693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408693>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONN / IP67, détrompage: D, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Câble de réseau

Câble de réseau - NBC-FRD-R4QC SCO/.../... - 1408686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408686>



Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, Type de câble variable, blindé, connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONN / IP67, détrompage: D, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD 04 SAC - 1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12



Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm



Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO



1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>

Kit d'adaptation

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Outil

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

Câble de réseau - NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO

1407370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407370>



Capuchon de fermeture

Capuchon de fermeture - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>

Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés



Clips de sécurité

Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>

Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr