

Fiche technique du produit

179 N XL-6

EAN-No. 4000896215171



L x l x h : 959 mm x 518 mm x 1020 mm · 6 Tiroirs au total ·



Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 3 tiroirs plats et 3 tiroirs hauts

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Serrure à cylindre latérale (interchangeable) avec deux clés escamotables (pouvant être commandées séparément, numéro de série inclus), protège la clé et la serrure contre les dommages
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée

Fiche technique du produit

179 N XL-6

EAN-No. 4000896215171



- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets non marquants qui ne laissent pas de traces sur le sol et permettent un déplacement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 50 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Made In Germany
- Dimensions: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 110,2 kg
- Tiroir, plat: 3x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 3x 166 x 696 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 4/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)

Numéro d'article

179 N XL-6