



PRODUCT-DETAILS

E1.2C 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP

E1.2C 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2C 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP
产品ID	1SDA072815R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644766658
目录说明	E1.2C 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1250 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	6bc0a14a-0bd6-4390-b95d-3cb32a87a978 Italy (IT)
简化的SCIP	e5b98889-c21c-49eb-9b00-79c3b9f8c292 Croatia (HR) d4c554f3-39e5-425e-b1e2-ffe5e4202a12 Czech Republic (CZ) 8b65eeb4-d42f-4b8a-9bc2-5aaf8445d4ac Portugal (PT) 2904861e-e0f3-42ea-b813-a3554904fc7e Finland (FI) 6a5a141f-15a0-4786-9ee0-b7534d54a48e France (FR) 0f7a2341-cbe3-4ba8-9abd-da688d3a5177 Germany (DE) 2afa7258-85b2-40ce-acde-a0cc3b4de21d Germany (DE) 0715397e-8431-48f9-bf6b-4e91fcddb71e Norway (NO) 3c750809-17e7-4d4a-a3ff-7128747fdb46 Germany (DE) 02f5482a-05da-4fc7-931b-62cb71e2b201 Sweden (SE) 9f53f3aa-9f7c-4b19-bd62-564068fa761c Bulgaria (BG) ca3c70be-9de5-40d1-b36b-a8f5b14c35dd Hungary (HU) 43d84f48-9fd1-44da-a070-083e470b5e46 Germany (DE) d4c554f3-39e5-425e-b1e2-ffe5e4202a12 Czech Republic (CZ) ca3c70be-9de5-40d1-b36b-a8f5b14c35dd Hungary (HU) 14b76f06-cbd6-4f57-8356-cf63c5e7ef6c Poland (PL) 2a8d7f00-2805-4b7e-b80c-ee714f35644f Netherlands (NL) d9b8849e-2b07-4c29-9a16-c5e1b2fc69f5 Poland (PL) 5b720c31-0b1c-4b5d-b761-8494f8ab8515 Belgium (BE) 98453b0a-9435-4e10-8719-b08df892b867 Belgium (BE) cefb69e-44f7-47f6-b8a9-4aa97e57c947 Spain (ES) 5b720c31-0b1c-4b5d-b761-8494f8ab8515 Belgium (BE) cc25cecd-9860-4442-8fd1-1274684b27f3 Hungary (HU) 8b65eeb4-d42f-4b8a-9bc2-5aaf8445d4ac Portugal (PT) 02f5482a-05da-4fc7-931b-62cb71e2b201 Sweden (SE) 3c750809-17e7-4d4a-a3ff-7128747fdb46 Germany (DE) 43d84f48-9fd1-44da-a070-083e470b5e46 Germany (DE) d1022875-b267-431b-b5da-e9bade06ed4c France (FR) 008a4f57-d598-467b-94f8-2c55e8a42c8e Poland (PL) f11a551c-c2d9-4da9-9ad5-1f56d9022b90 Sweden (SE) 6a5a141f-15a0-4786-9ee0-b7534d54a48e France (FR) cc25cecd-9860-4442-8fd1-1274684b27f3 Hungary (HU) 2a8d7f00-2805-4b7e-b80c-ee714f35644f Netherlands (NL) 9613f7b7-0b05-463c-b630-8249a0c4bf45 Estonia (EE) cefb69e-44f7-47f6-b8a9-4aa97e57c947 Spain (ES) 9613f7b7-0b05-463c-b630-8249a0c4bf45 Estonia (EE) 14b76f06-cbd6-4f57-8356-cf63c5e7ef6c Poland (PL) 76124fad-2742-45c7-8a39-065fcd06995 Greece (GR) d1022875-b267-431b-b5da-e9bade06ed4c France (FR) 2afa7258-85b2-40ce-acde-a0cc3b4de21d Germany (DE) 008a4f57-d598-467b-94f8-2c55e8a42c8e Poland (PL) d9b8849e-2b07-4c29-9a16-c5e1b2fc69f5 Poland (PL) 76124fad-2742-45c7-8a39-065fcd06995 Greece (GR) d0ff2db1-47e8-48c9-8ef3-fbffdff60e50a Denmark (DK) 98453b0a-9435-4e10-8719-b08df892b867 Belgium (BE) 2a838588-3e9f-44a2-bcf8-033feb020121 Germany (DE) e5b98889-c21c-49eb-9b00-79c3b9f8c292 Croatia (HR) 0715397e-8431-48f9-bf6b-4e91fcddb71e Norway (NO) 2a838588-3e9f-44a2-bcf8-033feb020121 Germany (DE) 9f53f3aa-9f7c-4b19-bd62-564068fa761c Bulgaria (BG) d0ff2db1-47e8-48c9-8ef3-fbffdff60e50a Denmark (DK) f11a551c-c2d9-4da9-9ad5-1f56d9022b90 Sweden (SE) 0f7a2341-cbe3-4ba8-9abd-da688d3a5177 Germany (DE) 2904861e-e0f3-42ea-b813-a3554904fc7e Finland (FI)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	ZACREHAE000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644766658
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	348 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	20 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	350 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	23 kg
1级包装 EAN	8015644766658

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	244 W
额定电流 (I _n)	1250 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA

	(690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1250 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	C
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

