

**FAG****UCF216** [↗](#)

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	80 mm	Alésage
L	208 mm	Largeur de bride
U	83,3 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	76.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	54.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.700 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	7,4 kg	Poids

Cotes de montage

J	165 mm	Distance trous de fixation
N	23 mm	Trou de fixation
N ₁	165 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	58 mm	Hauteur logement
A ₁	24 mm	Épaisseur de bride
A ₂	34 mm	Distance piste
B	83,3 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F216	Corps de palier
UC216	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.