

HRP-POA 50G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Anschraubplatte, Rad aus Polyamid

EAN 4047526117573

ID 757019

Zolltarifnummer 83022000

Gehäuse: Serie HRP

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Stahl-Anschraubplatte
- Feststellfuß aus Hartgummi
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
 - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
 - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
 - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
 - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		50 mm
Radbreite		24 mm
Tragfähigkeit bei 1 km/h		250 kg
Tragfähigkeit (statisch) bei Stand auf dem Fuß		300 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		84 mm
Gesamthöhe max (h)		88 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)		10 mm
Montageart		Anschraubplatte
Plattengröße		73 x 73 mm
Schraublochentfernung		58 x 58 mm
Schraubloch-Ø		7 mm
Verstellweg (T4)		4 mm
Ausladung (F)		38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-10 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand


 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend



Antistatisch	Ⓣ	×
Elektrisch ableitend	Ⓣ	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	Ⓢ	×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×