

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Klemmenblock Linergy 250A, 1-polig, 14 Stück Schraubanschlüsse

LGY125014

EAN Code: 3606480542176

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DS
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Beschreibung der Pole	1P
Verteilerblock-Ausgänge	14 Löcher
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	250 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	14,4 kA für 1 s
[Ip] Bemessungs-Stoßstrom	60 kA
Anschlüsse - Klemmen	Verteilung: Schraubklemme 4 cable(s) 1,5...16 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 4 cable(s) 1,5...10 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 8 cable(s) 2,5...25 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 8 cable(s) 1,5...16 mm² flexibel mit Kabelende Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 35...120 mm² fest Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 23...95 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 1 cable(s) 1,5...50 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 1 cable(s) 1,5...35 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 7,5 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 7,5 mm Versorgung: 10 Nm flach Schraubenzieher 15,3 mm Versorgung: 10 Nm PZ2 Schraubenzieher 15,3 mm Verteilung: 4 Nm flach Schraubenzieher 10 mm Verteilung: 4 Nm PZ2 Schraubenzieher 10 mm Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 6 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 6 mm
9-mm-Raster	5
Höhe	85 mm
Breite	45 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	50,5 mm
Produktgewicht	0,252 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	253,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,670 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	95,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.