

## CARACTERISTIQUES

- Excellente connexion électrique
- Réduit les courts-circuits
- Collier à code couleur allemand pour faciliter l'identification de la taille de la férule
- Collier isolé en nylon pour réduire les fuites, la fuite et l'intrusion de gaz
- Tube en cuivre étamé pour une excellente conductivité
- terminal serti pouvant être inséré et retiré à plusieurs reprises sans dégrader l'extrémité du fil

## Férule en lacet à sertir isolée de RS Pro, longueur de broche de 8 mm, diamètre de broche de 1,5 mm, taille de fil de 0,75 mm<sup>2</sup>, blanc

RS code commande 458-752



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Gamme de férules d'amorçage à codage couleur français de haute qualité de RS Pro (également appelées bornes d'extrémité de cordon) pour fournir une terminaison d'extrémité propre aux fils multibrins. Ces férules de fil fiables garantissent un positif Connexion lors de la connexion de fils aux blocs de terminal et aux bornes captives

#### Pincés à sertir adaptées

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1605](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 10 à 25 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1614](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 0,5 à 16 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [464-482](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 35 ou 50 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [683-1617](#)

### Caractéristiques

<b>Nombre d'entrées</b>	1
<b>Isolation</b>	Isolé(e)
<b>Matériau d'isolation</b>	Nylon
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matériau du contact</b>	Cuivre
<b>Placage de contact</b>	Etain
<b>Matériau de terminal</b>	Tube en cuivre
<b>Traitement de surface</b>	Plaque étamée
<b>Couleur d'isolation</b>	Blanc
<b>Type de férule</b>	Français
<b>Quantité par lot</b>	10
<b>Application</b>	Les embouts de câblage sont utilisés sur les fils multibrins qui sont insérés dans les blocs de jonction et les borniers à vis. Les applications incluent les unités grand public, les disjoncteurs, les panneaux de commande électrique et tout équipement nécessitant une connexion multibrins

### Spécifications électriques

<b>Intensité nominale</b>	9A
---------------------------	----

Tension nominale	600V
------------------	------

## Spécifications mécaniques

Taille de fil maximale (mm <sup>2</sup> )	0,75
Taille de fil maximale (AWG)	20
Diamètre de broche	1.5mm
Longueur de broche	8 mm
Longueur totale	14.5mm
Poids	0.0520kg


## Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température maximale	105 °C
----------------------	--------

## Homologations

Conformité/certifications	Ce/UR/cur
---------------------------	-----------





Stock Number	Wire Size mm <sup>2</sup>	L	C	D	German Colour
157-1200	0.25	8	0.8	1.1	LIGHTBLUE
157-1222	0.34	8	0.8	1.1	TURQUOISE
458-746	0.5	8	1	1.3	ORANGE
458-752	0.75	8	1.2	1.5	WHITE
311-7915	0.75	12	1.2	1.5	WHITE
458-768	1	8	1.4	1.7	YELLOW
311-7921	1	12	1.4	1.7	YELLOW
458-774	1.5	8	1.7	2	RED
311-7937	1.5	18	1.7	2	RED
458-780	2.5	8	2.3	2.6	GREY
311-7943	2.5	18	2.3	2.6	BLUE
1571250	4	12	2.8	3.2	GREY
311-7959	4	18	2.8	3.2	GREY
1571266	6	12	3.5	3.9	BLACK
311-7965	6	18	3.5	3.9	BLACK
157-3931	10	12	4.5	4.9	IVORY
311-7892	16	12	5.8	6.2	GREEN
311-7909	25	16	7.5	7.9	BROWN