




GE6-FW

Rotule

Rotule GE..-FW, radial, sans maintenance

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free	
joint	Sans	Without
revêtement d'alésage	Sans	Sans
revêtement	Sans	
tissu	Composite PTFE	Composite Material based on a steel backing, sintered bronze layer, with inserted plastic material.
Matériaux	Acier	Acier

dimensions principale & données de performance

d	6 mm	Alésage roulement
D	16 mm	Diamètre extérieur roulement
B	9 mm	Largeur bague intérieure
C	5 mm	Largeur bague extérieure
C _r	5.850 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	14.600 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	10 g	Poids



Cotes de montage

r 1smin	0,3 mm	Edge Spacing
r 2smin	0,3 mm	distance de bord
D amin	12,5 mm	Diamètre de raccordement logement
d amax	9,3 mm	Connection measurement, inner ring

Dimensions

d K	13 mm	Diamètre de bille
α	21 °	angle de basculement
D OT	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D UT	-0,008 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
B OT	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
d UT	-0,008 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
B UT	-0,12 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
d OT	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
C OT	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C UT	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse
G r	0 - 0,032	Jeu radial
G rmax	0,032 mm	Radial clearance, maximum
G rmin	0 mm	Radial clearance, minimum

Plage de température

T min	-50 °C	Température de fonctionnement min.
T max	200 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique