


Données techniques



3213A

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées



Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	38,1 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	84,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	103,5 mm
a - Position Point Application Charges	59,8 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	1,52 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	75100000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	72700000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	4350000 mN
f0 - Coefficient	15.2
N ref - Vitesse thermique de référence	28800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	31200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	4.678 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	6.322 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.929 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.965 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.425 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	112 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm

