



NH 熔断片，NH000，输入：50 A，gG，Un AC：500 V，Un DC：250 V，前端标示警报器，导电握耳

| 版本                                     |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 产品品牌名称                                 | SENTRON               |
| 产品名称                                   | NH 熔断体                |
| 产品的规格                                  | 带刀型触头                 |
| 标识报警器结构                                | 是                     |
| 开关触点规格                                 | 无腐蚀，镀银                |
| 熔断体规格                                  | NH 熔断体                |
| 一般技术数据                                 |                       |
| 熔断器系统的结构尺寸 根据 DIN EN 60269-1           | NH00                  |
| 安装类型                                   | 导电握耳                  |
| 电压类型 工作电压                              | AC/DC                 |
| 供电电压                                   |                       |
| • AC 时                                 | 500 V                 |
| • DC 时                                 | 250 V                 |
| 防护等级                                   |                       |
| 防护等级 IP                                | IP20，带连接导线            |
| 交换容量                                   |                       |
| 制动能力                                   |                       |
| • AC 时 符合 IEC 60269 测定值                | 120 kA                |
| • DC 时 时间常数 ≥ 10 ms 时 符合 IEC 60269 测定值 | 25 kA                 |
| 耗散                                     |                       |
| 损耗功率 [W]                               | 3.8 W                 |
| 损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极      | 3.8 W                 |
| 机械设计                                   |                       |
| 宽度 外壳的                                 | 21 mm                 |
| 装入位置                                   | 任意，最好垂直               |
| 净重                                     | 128 g                 |
| 环境条件                                   |                       |
| 环境温度 运行期间                              |                       |
| • 最小值                                  | -5 °C                 |
| • 最大值                                  | 40 °C                 |
| 气候级                                    | -20 到 +50，相对湿度为 95% 时 |
| 气候级 存放期间                               | 20°C 时的空气湿度 90%       |
| 证书                                     |                       |

认可 证书

General Product Approval



EG-Konf.

[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA3820>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA3820>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3820](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3820)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<http://www.siemens.com/specifications>



**-F**



# FU



上一次修改：

2023/2/25 

