

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a fényforrások energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: NEBO

A szállító címe: NEBO, The GP Centre Yeoman Road 2, BH24 3FF RINGWOOD Hampshire, UK

Modellazonosító: S80FL-CS01H_NEB-AREA-03-G 8K Cube

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:	LED	Nem irányított vagy irányított fényű:	Nem irányított
A fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	non		
Hálózati vagy nem hálózati:	NMLS	Összekapcsolt fényforrás (CLS):	Nem
Állítható színű fényforrás:	Nem	Burkolat:	-
Nagy fénysűrűségű fényforrás:	Nem		
Vakításgátló:	Nem	Szabályozható:	Nem

Termékparaméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
-----------	-------	-----------	-------

Általános termékparaméterek:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra), a legközelebbi egész számra felkerekítve	50	Energiahatékonysági osztály	E
Hasznos fényáram (Φ_{use}), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes	6 500 a következőre: Gömb (360°)	A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve	5 700
A bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (P_{on}), W-ban kifejezve	50,0	A készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{sb} W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	0,00
A hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiafogyasztása (P_{net}) összekapcsolt fényforrás esetében, W-ban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve	-	Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index	80


			beállítható értéktartománya	
Külső méretek, adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)	Magasság	249	Spektrális teljesítményeloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett	Lásd a képet az utolsó oldalon
	Szélesség	243		
	Mélység	198		
Egyenértékű teljesítményre való utalás ^(a)		-	Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)	-
			Színkoordináták (x és y)	0,328 0,342
LED- és OLED-fényforrások paramétereit:				
R9 színvisszaadási index értéke		0	Élettartam-tényező	0,90
Fényáram-stabilitási tényező		0,96		

(a) : nem alkalmazandó;

(b) : nem alkalmazandó;

Appendix 1: Photometric test record

Spectrum



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3260$ $y = 0.3346$ / $u' = 0.2050$ $v' = 0.4732$ ($duv = -4.18e-04$)

CCT= 5799K Prop WL: $L_d = 493.9\text{nm}$ Purity=2.4%

Peak WL: $L_p = 454\text{nm}$ FWHM: $\approx 21.7\text{nm}$ Ratio:R=14.8% G=80.0% B=5.2%

Render Index: $R_a = 84.4$

R1 =84 R2 =90 R3 =92 R4 =84 R5 =84 R6 =84 R7 =88

R8 =71 R9 =17 R10=74 R11=82 R12=58 R13=86 R14=96 R15=80

WHITE:ANSI_5700K


Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 6952.9 lm Eff. : 139.30 lm/W $P_e = 22.429\text{ W}$

Electrical parameters

V = 15.00 V I = 3.328 A P = 49.91 W PF = 1.000

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/06/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1968062

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1968062>

Szállító: BRANDS 2 MARKET (Meghatalmazott képviselő)

Weboldal: <https://brandsemarket.eu>

Ügyfélszolgálat:

Név: NEBO

Weboldal: <https://nebotools.co.uk/>

E-mail: infoacgi@acgbrands.com

Telefonszám: +441202768883

Cím:

The GP Centre Yeoman Road 2
BH24 3FF RINGWOOD
Egyesült Királyság