


**カテゴリ5E JJアダプタハーフハーネルキット**
**Part Numbers: CP245E88BLY**

©Panduit Corporation Japan Branch



## 製品仕様

材質	フロント・パネル	C.R.S
	フェースプレート	ABS・合成樹脂
	JJ アダプタ	ハウジング コントラクト

## 難燃性

規格	フェースプレート	UL94 HB
	JJ アダプタ	ハウジング

## 構成内容

メッキ	プラグ接触部	ニッケル下地、金メッキ (1.27 [μm])
-----	--------	-------------------------

## 電気的性能 ジャック1個に対する規格の要求値を満足

接触抵抗	100 [mΩ] 以下	
絶縁抵抗	100 [MΩ] 以上 (DC500V)	
伝送性能	伝送周波数	100 [MHz]
	挿入損失量	24.0 [dB] 以下 / 100 [MHz]
	近端漏話減衰量	30.1 [dB] 以上 / 100 [MHz] (P-P)
	遠端漏話減衰量	17.4 [dB] 以上 / 100 [MHz] (P-P)
	反射減衰量	10.0 [dB] 以上 / 100 [MHz]



# 製品仕様書

05733CY

カテゴリ5E JJアタフタハッチャネルキット

Part Numbers: CP245E88BLY

©Panduit Corporation Japan Branch

## 環境性能

使用環境	使用温度範囲	-10 ~ +60 [°C]
	使用湿度範囲	25 ~ 85 [%] (結露なきこと)
	設置場所	事務所・住宅等の屋内のみ (水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁)

**寸法** 詳細は別紙寸法図を参照(寸法はインチとなり、[ ]内はメートル表示です)

公称寸法	W 482.6 × D 28.6 × H 43.69 [mm] (公差 ±0.76 [mm])
取付間隔	31.8 [mm]

## 重量

公称重量	376.48 [g]
------	------------

## 取付

19 インチラック	1 ラック ユニット
-----------	------------

## ポート数

ポート数	24 ポート ／ RJ45 (8 極 8 心)
------	-------------------------

## 規格

日本	JIS X5150-2004 クラスD チャネル
米国	TIA/EIA-568B.2 エンハンストカテゴリ5 チャネル FCC パート68 サブパートF
ISO	ISO/IEC 11801 2 <sup>nd</sup> Edition Class D channel
社内	弊社の製品に関する安全基準

## カラー

カラー	フロント・パネル		BL (ブラック)
			白色シルク印刷
	フェースプレート		BL (ブラック)
	JJ アタフタ	ハウジング	BL (ブラック)

版	制定	作成	承認
03	2008年3月24日	山之内	新田



# 製品仕様書

05733CY

カテゴリ5E JJアタフタハッシュハネルキット

Part Numbers: CP245E88BLY

©Panduit Corporation Japan Branch

## 添付品

取付ネジ	各 4 本キット	( #12-24 × 0.5 ) ( M6 × 12 )
------	----------	------------------------------

## 含有化学物質調査

調査項目	RoHS対応済み	部品番号の末尾がY
------	----------	-----------

## 改版履歴

版数	改版日	変更内容	担当
01	2005.10.21	初版制定	山之内
02	2007.03.16	含有化学物質調査を追加	山之内
03	2008.03.24	伝送性能の記述表示を修正	山之内

版	制 定	作 成	承 認
03	2008年3月24日	山之内	新田

Page 3/4

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT P/N	WEIGHT
CP245E88BLY	.83 LB/EACH PC (376.48 g/EACH PC)

1.13

[28.6]




1.72

[43.69]

1.25


[31.8]

.62  
[15.9]



NOTES:

1. SEE CATALOG FOR COMPLETE LIST OF PARTS APPLICABLE FOR USE WITH THIS PART.
2. DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC.
3. THE PRE-ASSEMBLY PANEL INCLUDES:
  - 1 - METAL STAMPING
  - 6 - MODULAR FACEPLATES (CFFP4)
  - 24 - RJ45 TO RJ45 COUPLER
  - 1 - SCREW KIT (INCLUDES FOUR #12-24 SCREWS)
  - 1 - SCREW KIT (INCLUDES FOUR M6x1.0x15mm SCREWS)



MODEL FILENAME	SIZE
DRAWING FILENAME	A
MO2479NQ_DC355_00A.PRT	
TITLE	
24 PORT CAT5E COUPLER PATCH PANEL CUSTOMER DRAWING	
	I.I. NUMBER
PANDUIT R CORP. TINLEY PARK, IL 60477	PRODUCT SPEC
	WORK INSTRUCTION
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ±.010(.3) (.XX) ± ANGLES ±	SCALE
THIRD ANGLE PROJECTION	NONE
DRAWN BY NER	REVIEW DRAWING NUMBERS
DATE 3-25-06	PART NO.
ECN - R	CP245E88BLY
SUP	DRAWING NO.
OTH	02479-355
CHK'D	STAMPING: C.R.S. FACEPLATE AND COUPLER: ABS

R	3-25-06	NER	RELEASED TO PRODUCTION	02479-355
---	---------	-----	------------------------	-----------

REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	- R	CUST	SUP	OTH	CHK'D
-----	------	----	-----	-------------	-----	-----	------	-----	-----	-------