



SPZ-58Z-012-M

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
SPZ-58Z-012-M	2076221

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/

Tekniska data i detalj


Tekniska data

Tillbehörsgrupp	Axelfäste
Tillbehörsfamilj	Spänntänger och -ringar
Material	Metall
Beskrivning	Spänntång, metall för hålaxel, axeldiameter 12 mm, yterdiameter 5/8" (15,875 mm)
Axeldiameter	12 mm
Diameter	15,875 mm

Klassificeringar

ECl@ss 5.0	21020701
ECl@ss 5.1.4	21020701
ECl@ss 6.0	21022190
ECl@ss 6.2	21022190
ECl@ss 7.0	21041712
ECl@ss 8.0	21041712
ECl@ss 8.1	21041712
ECl@ss 9.0	21041712
ECl@ss 10.0	21041712
ECl@ss 11.0	21041712
ETIM 5.0	EC002384
ETIM 6.0	EC002384
ETIM 7.0	EC002384
UNSPSC 16.0901	27112104

Måttritning (Mått i mm)



Ø D F7	Art.-No.
8	2076219
3/8" (9.525)	2076224
10	2076220
11	2094671
12	2076221
1/2" (12.7)	2076225
14	2076222

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com