Brand of NTN corporation

Données techniques

EXFCE209

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

EX209G2, FCE209

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	25 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	32,9 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	2 mm

EXFCE209
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	42,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	56,3 mm
d - Diamètre arbre	45 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	62 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	-2 mm
G - Graisseur	M6x1
H3 - Diamètre de centrage	105 mm
J - Distance entre trous de fixation	130 mm
L - Largeur / diamètre du logement	155 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
S - Distance face / centre du palier	21,4 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	31850000 mN
C0 - Capacite de charge statique	20800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	2,05 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m