





Données techniques

NU2217ET2XC3

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	85 mm
D - Diamètre Extérieur	150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	36 mm
E - Cote sur rouleaux	136,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	100,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	2,535 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	217000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	279000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	32400000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	25800 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	22200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	94 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face	99 mm
db - Diamètre de passage mini BI	104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	141 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement	2 mm
r1a - Rayon max de raccordement	2 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = Fr$$

