




FAG

N205-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TVP2	Cage massive en PA66
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
identificateur de modification	E	Increased Capacity Design
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D	52 mm	Diamètre extérieur
B	15 mm	Largeur
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	27.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	4.450 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{G Grease}	16.800 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{G Oil}	19.800 1/min	Vitesse limite pour lubrification à l'huile
≈m	0,131 kg	Poids



Cotes de montage

d _a	29 mm	diamètre minimum épaulement arbre
D _a	46 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a1 max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r _{1 min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s ₁	1,3 mm	Déplacement axial
E	46,5 mm	Diamètre de piste bague extérieure

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert