

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 数据电缆



2320487
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320487>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



数据电缆，用于例如菲尼克斯电气型号ILC 1xx Inline控制器和带12位IFS数据端口的菲尼克斯电气设备（如QUINT UPS-IQ UPS或TRIO UPS）之间的通信

产品描述

用于更高层控制器和QUINT UPS-IQ不间断电源设备之间通信的数据电缆。

商业数据

订货号	2320487
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMU2Z9
产品关键代码	CMU2Z9
目录页面	页码341 (C-4-2019)
GTIN	4046356742702
单件重量（含包装）	95.14 g
单件重量（不含包装）	65 g
原产地	DE

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 数据电缆



2320487
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320487>

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
应用	与UPS通信
传感器类型	RS-232

电气特性

绝缘电压输入／输出	1.4 kV
传输介质	铜缆

连接数据

设备端

连接方式	MINI DIN
位数	6
说明	串行，RS-232

设备端

连接方式	IFS数据端口
------	---------

电缆/电线

电缆长度	2 m
------	-----

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
允许的最大相对湿度（操作）	≤ 90 % (25 °C 时，无冷凝)

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 数据电缆



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320487>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320487>



EAC
认证ID: EAC-Zulassung



EAC
认证ID: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS
认证ID: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 数据电缆



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2320487>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	467302ff-1675-4d05-b4c0-7edd9428ac23