

Relè statici - ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - 2902745

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Relè statico resistente ai cortocircuiti per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso 24 V DC, corrente di uscita 9 A, funzione di arresto d'emergenza e disinserzione per sovraccarico impostabile. Utilizzabile solo con adattatore EM-RD, EM-RI o scheda di distribuzione energia.

I vantaggi

- ✓ Spessore 22,5 mm
- ✓ Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
- ✓ Risparmio di cablaggio
- ✓ Lunga durata
- ✓ Risparmio di spazio
- ✓ Corrente regolabile per funzione bimetallica
- ✓ Commutazione esente da usura



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 673631
GTIN	4046356673631
Peso per pezzo (confezione esclusa)	350,000 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	Germania
Sales Key	CK7454

Dati tecnici

Alimentazione delle apparecchiature

Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento U_s	24 V DC
Range di tensione alimentazione di comando	19,2 V DC ... 30 V DC
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento I_s	40 mA
Nome protezione	Prot. contro le sovratensioni
	Prot. contro inversione polarità

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Denominazione ingresso	Ingresso di controllo destra/sinistra
Tensione di lavoro di dimensionamento U_C	24 V DC
Intervallo di tensione di attivazione	19,2 V DC ... 30 V DC
Corrente di lavoro di dimensionamento I_C	5 mA
Soglia di commutazione	9,6 V (Segnale "0")
	19,2 V (Segnale "1")
Livello di commutazione	< 5 V DC (per ARRESTO DI EMERGENZA)
Tempo di disinserimento tipico	< 30 ms
Nome protezione	Prot. contro inversione polarità

dati di uscita

Denominazione uscita	Uscita AC
Tens. di esercizio di dimensionam. U_e	500 V AC
Range tensioni di esercizio	42 V AC ... 550 V AC
Frequenza di rete	50/60 Hz
Range della corrente di carico	1,5 A ... 9 A (vedere derating)
Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2	Classe 10A
Tempo di raffreddamento	20 min. (per Reset Auto)
Corrente di dispersione	0 mA
Nome protezione	Prot. contro le sovratensioni
	Protezione contro cortocircuito

Dati di uscita uscita di allarme

Denominazione uscita	Uscita di allarme
Nota	Messaggio di risposta: contatto di scambio a potenziale zero, contatto di segnale
Esecuzione dei contatti	1 di scambio
Capacità di interruzione IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V, DC13)

Disattivazione rapida

Soglia di eccitazione	> 45 A
Tempo di risposta	< 2 s

Generalità

Frequenza di commutazione	≤ 2 Hz (in funzione del carico)
Posizione d'installazione	verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto)
Tipo di montaggio	Montaggio su guida
Indicazione per il montaggio	affiancabile, per la distanza vedere derating
Funzionamento	100 % ED
Potenza dissipata massima	12 W
Potenza dissipata minima	0,88 W
Indicazione tensione di esercizio	LED verde

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Dati tecnici

Generalità

Segnalazione stato	LED giallo
Segnalazione di errore	LED rosso

Dati di collegamento del lato di ingresso

Denominazione collegamento	Circuito di comando
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Dati di collegamento del lato di uscita

Denominazione collegamento	Circuito di carico
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (tenere conto del derating)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 80 °C
Grado di protezione	IP20

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	160 mm
Profondità	114,5 mm

Dati UL

SCCR	100 kA (500 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault)))
	5 kA (500 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	6,5 A (500 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT

Caratteristiche di isolamento

Tensione di isolamento nominale	500 V
---------------------------------	-------

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Dati tecnici

Caratteristiche di isolamento

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2
Denominazione	Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale
isolamento	Separazione sicura (IEC 60947-1) con tensione di esercizio ≤ 300 V AC
	Separazione sicura (EN 50178) con tensione di esercizio ≤ 300 V AC
	Isolamento base (IEC 60947-1) con tensione di esercizio $\leq 300 \dots 500$ V AC
	Separazione sicura (EN 50178) con tensione di esercizio $300 \dots 500$ V AC
Denominazione	Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario
isolamento	Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC
	Separazione sicura (EN 50178) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC

Normative e prescrizioni

Denominazione	Norme / Disposizioni
Norme/Disposizioni	IEC 60947-1
	EN 60947-4-2
	IEC 61508
	ISO 13849
ATEX	# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
	# II (2) D [Ex tj] [Ex p]


Omologazioni/conformità

Safety Integrity Level secondo IEC 61508	≤ 3 (Disinserimento sicuro)
	2 (Protezione motore)
Categoria secondo ISO 13849	≤ 3 (Disinserimento sicuro)
Performance Level secondo ISO 13849	e (Disinserimento sicuro)
ATEX	# II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
	# II (2) D [Ex tj] [Ex p]
Certificato di omologazione UE	PTB 07 ATEX 3145
Certificato UL	NLDX.E228652

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Disegni



eCl@ss 5.0	27024002
eCl@ss 5.1	27024000
eCl@ss 6.0	27024000
eCl@ss 7.0	27024002
eCl@ss 8.0	27024002
eCl@ss 9.0	27370905

ETIM 2.0	EC001037
ETIM 3.0	EC001037
ETIM 4.0	EC001037
ETIM 5.0	EC001037
ETIM 6.0	EC001037

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514
UNSPSC 13.2	25173902

Relè statici - ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - 2902745

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / IECEE CB Scheme / cUL Listed / EAC / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Listed

Omologazioni Ex

ATEX

Dettagli omologazione

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 228652

IECEE CB Scheme



<http://www.iecee.org/>

DE1-51298

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 228652

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082

IECEE CB Scheme



<http://www.iecee.org/>

DE1-60642

VDE Zeichengenehmigung



<http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

40048531

cULus Listed



Accessori

Accessori

Adattatore per montaggio

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Scheda di distribuzione energia - EM-CPS-225 - 1002634



Scheda di distribuzione energia modulare con interfaccia CrossLink®, 125 A, 3 poli, protezione contro il contatto accidentale e l'inversione di polarità, larghezza: 225 mm

Scheda di distribuzione energia - EM-CPS-405 - 1002635



Scheda di distribuzione energia modulare con interfaccia CrossLink®, 125 A, 3 poli, protezione contro il contatto accidentale e l'inversione di polarità, larghezza: 405 mm

Modulo di collegamento - EM-CPS-TB3/63A - 1002633



Modulo di collegamento con morsetti a molla integrati per cavi da 1,5 a 16 mm², 3 poli, massimo 63 A

Copertura

Copertura - BRIDGE COVER - 2906240



Con i cappucci di copertura BRIDGE COVER è possibile coprire i connettori non utilizzati nel ponticello CONTACTRON per un facile ampliamento. La copertura è utilizzabile per le versioni a vite e Push-in del ponticello.

Ponticello

Ponticello - BRIDGE- 4-3M - 2901659



Ponticello a doppiopolo trifase per 4 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello a doppiopolo

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Ponticello - BRIDGE- 2 - 2900746



Ponticello a doppino trifase per 2 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 3 - 2900747



Ponticello a doppino trifase per 3 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 4 - 2900748



Ponticello a doppino trifase per 4 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 5 - 2900749



Ponticello a doppino trifase per 5 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 6 - 2900750



Ponticello a doppino trifase per 6 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Ponticello - BRIDGE- 7 - 2900751



Ponticello a doppino trifase per 7 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 8 - 2900752



Ponticello a doppino trifase per 8 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 9 - 2900753



Ponticello a doppino trifase per 9 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE-10 - 2900754



Ponticello a doppino trifase per 10 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 0,3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 2-3M - 2901543



Ponticello a doppino trifase per 2 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Ponticello - BRIDGE- 3-3M - 2901656



Ponticello a doppino trifase per 3 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 5-3M - 2901545



Ponticello a doppino trifase per 5 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 6-3M - 2901697



Ponticello a doppino trifase per 6 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 7-3M - 2901698



Ponticello a doppino trifase per 7 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 8-3M - 2901700



Ponticello a doppino trifase per 8 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Ponticello - BRIDGE- 9-3M - 2901701



Ponticello a doppino trifase per 9 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE-10-3M - 2901702



Ponticello a doppino trifase per 10 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m, con capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 2-1M - 2901542



Ponticello a doppino trifase per 2 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento lungo 1 m senza capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 3-1M - 2901655



Ponticello a doppino trifase per 3 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento lungo 1 m senza capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 4-1M - 2901658



Ponticello a doppino trifase per 4 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento lungo 1 m senza capocorda.

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Ponticello - BRIDGE- 5-1M - 2901544



Ponticello a doppino trifase per 5 moduli della serie CONTACTRON con connessione a vite e spessore custodia 22,5 mm, cavo di collegamento lungo 1 m senza capocorda.

Ponticello - BRIDGE- 6-1M - 2901649



Ponticello a doppino trifase per 6 moduli della serie CONTACTRON con cavo di collegamento lungo 1 m senza capocorda, spessore custodia 22,5 mm.

Siglatura di apparecchiature in bianco

Targhetta in plastica - US-EMLP (15X5) - 0828790



Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 15 x 5 mm

Targhetta in plastica - UC-EMLP (15X5) - 0819301



Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 15 x 5 mm

Prodotti supplementari necessari

Adattatore - EM RD-ADAPTER - 2902747



Adattatore per il montaggio di relè statici trifase protetti contro i cortocircuiti di tipo ELR-H51... su guide di supporto da 35 mm.

Relè statici - ELR H51-ISSC-24DC500AC-9 - 2902745

Accessori

Adattatore - EM RI-ADAPTER COMPACT - 2902748



Adattatore per il montaggio di relè statici trifase protetti contro i cortocircuiti di tipo ELR-H51... su barre collettrici di corrente da 60 mm. Struttura compatta con altezza di 160 mm.

Adattatore - EM RI-ADAPTER CLASSIC - 2902831



Adattatore per il montaggio di relè statici trifase protetti contro i cortocircuiti di tipo ELR-H51... su barre collettrici di corrente da 60 mm. Struttura classica con altezza di 200 mm.

Pezzi di ricambio

Fusibile - FUSE-10X38-30A-MR - 2903119



Fusibile, numero: 10 Pezzi, tipo fusibile: Fusibile (CC), corrente nominale: 30 A, caratteristica di intervento: rapido

Fusibile - FUSE-10X38-20A-GR - 2903384



Fusibile, numero: 10 Pezzi, tipo fusibile: Fusibile (CC), corrente nominale: 20 A, caratteristica di intervento: superrapido (gR)

Fusibile - FUSE-10X38-16A-GR - 2903126



Fusibile, numero: 10 Pezzi, tipo fusibile: Fusibile (CC), corrente nominale: 16 A, caratteristica di intervento: superrapido (gR)