

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1,5 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424879
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Produktschlüssel	AF1IFC
GTIN	4055626401515
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	141,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	141,5 g
Ursprungsland	US

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Kabel
Anwendung	Standard, US-Leitungen
Polzahl	5
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt
Außenmantel, Material	PVC

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)
------------------	-----------------------------

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12
Polzahl	5
Kodierungsart	A

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Anschluss 2

Bauform	Buchse gerade M12
Polzahl	5
Kodierungsart	A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1,5 m
---------------	-------

PVC AWG 18 gelb 105 °C [547]

Maßzeichnung		
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)	
Polzahl	5	
Geschirmt	nein	
Leitungstyp	PVC AWG 18 gelb 105 °C [547]	
Leiteraufbau Signalleitung	41x 0,16 mm	
AWG Signalleitung	18	
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,7 mm ±0,03 mm	
Leitungsaußendurchmesser	6,60 mm ±0,2 mm	
Außenmantel, Material	PVC	
Außenmantel, Farbe	gelb	
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze	
Material Füller	PP	
Material Aderisolation	PVC	
Einzelader, Farbe	braun, weiß, blau, schwarz, grau	
Gesamtverseilung	5 Adern um Füller zur Seele	
Nennspannung Kabel	300 V	
Mindestbiegeradius, fest verlegt	8 x D	
Kleinsten Biegeradius, fest verlegt	53 mm	
Flammwidrigkeit	FT4	
Besondere Eigenschaften	UL ITC/PLTC 105 °C	
	CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)	

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

IP65

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Schutzart	IP67
	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

M12

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-101

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel

1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gerade

1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Schemazeichnung



Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Schemazeichnung



Polbild M12 (Buchsenseite), 5-polig, A-kodiert

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Schaltplan



Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

 UL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed Zulassungs-ID: FILE E 221474				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/ 1,5-547/M12FS BK - Sensor-/Aktor-Kabel



1424879

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de