



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module d'E/S additionnel
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Nombre d'entrées/sorties	27
Nombre d'entrée logique	8
Nombre de sortie logique	3 pour sorties relais SPST avec commun identique 2 pour sorties relais SPST avec commun identique 2 pour sorties relais SPDT avec commun indépendant
Courant de sortie logique	8 A pour relais SPDT 5 A pour relais SPST
Nombre d'entrées analogiques	2 entrée NTC analogique 4 configurable
Nombre de sorties analogiques	3 tension/courant, plage: 0...10 V ou 4...20 mA 2 collecteur ouvert/courant, plage: 1 serrure à clé + 1 clé

Complémentaires

Nombre de ports	1 port CAN - bornier à vis
Nombre d'entrées/sorties	6 entrée analogique(s) 5 sortie analogique(s) 8 entrée logique(s) 7 sortie logique(s) 1 compteur grande vitesse(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Tension d'entrée logique	24 V CA/CC 48 V CC
Courant d'entrée logique	2,5 MA
Impédance d'entrée	20 kOhm
Type d'entrée analogique	Tension 0...5 V (ratiométrique) Courant 4...20 mA Impédance 0...1500 hOhm Impédance 0 à 300 daOhm Entrée directe NTC sonde de température - 50...110 °C - résolution: 0,1 °C (étendu) Tension 0...10 V Pt 1000 sonde de température - 200...800 °C - résolution: 0,1 °C NTC sonde de température - 40...150 °C - résolution: 0,1 °C
Alimentation électrique du capteur	5 V CC à 50 mA 12 V CC à 150 mA

[Us] tension d'alimentation	24 V CA 48 V
Horodateur	Sans clock at -20...55 °C
Type d'afficheur	Sans afficheur
Catégorie de surtension	II
Support de montage	Rail DIN
Largeur	140 Mm
Hauteur	110 Mm
Profondeur	61,6 Mm
Poids du produit	0,19 Kg

Environnement

Règlement Européen	86/188/CEE - directive agents physiques (bruit) 2006/95/CE - directive basse tension
Normes	EN/IEC 60730
Certifications du produit	CE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C se conformer à UL 60730-1
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752711
Rentabilité	Non
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,100 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	470,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	3,055 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	792 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	44.2853833873189
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	44 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.2118598644282191
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004797190078512364

Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	746.0855957004956
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	746 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	1.350286299571271
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	792
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 🔗
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**