

UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电子模块外壳，用于接插PCB，每侧带3个螺钉连接或6个滑插式连接



商业数据

订货号	2792112
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHCCB
产品关键代码	ACHCCB
目录页面	页码725 (C-1-2013)
GTIN	4017918072582
单件重量 (含包装)	72.08 g
单件重量 (不含包装)	72.08 g
原产地	DE

UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	电子模块壳体
壳体系列	UEG
产品系列	UEGM
类型	带连接系统，封闭式壳体
位数	6
针距	5 mm
行数	1
型号	完整壳体，每侧配备6个螺钉连接，各用于两个印刷电路板
针脚排列	直线排列

电气特性

额定电压 U_N	500 V (电压和电流值受印刷线路板的配置影响。)
额定电流 I_N	10 A

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	40 mm
结构高度	85.5 mm
NS 35/7.5高度	85.5 mm
深度	79 mm
长度	79 mm
针距	5 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级，符合UL 94	V2
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



环境温度 (运行)

-40 °C ... 105 °C

安装

安装类型	DIN导轨安装
针脚排列	直线排列

UEGM 40/1 - 电子模块外壳


2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



图纸

尺寸图




UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



尺寸图




UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



尺寸图




UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



剖视图



示意图



UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



认证

若要下载证书, 请访问产品详情页: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>

cULus认证				
认证ID: E60425-19770427				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	30 - 12	-
使用组 D	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UEGM 40/1 - 电子模块外壳

2792112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2792112>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱)邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn