

Skärmhållare PRO med arm för 1 skärm, väggfäste

Artikelnummer	509023	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546998459
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	2133.6 G
EAN per basenhet	4005546998459	Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Svängbar bildskärmshållare med väggmontering för 1 bildskärm
- Du kan enkelt höja, sänka, vinkla skärmen till rätt läge för att kunna arbeta flexibelt
- Vridbar i 360° för skärmarbete i både stående eller liggande läge
- Inbyggt skyddssystem skyddar mot personskada från rörliga komponenter
- Organiserad kabelhantering genom kabelklämmor (medföljer) som kan fästas separat
- Enkel montering inkl. verktyg för säker väggmontering
- Universellt VESA-fäste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- För standardskärmar/välvda skärmar på 21 till 27 tum (53,34 till 68,58 cm) och 3-8 kg
- 10 års garanti
- Tillverkad i Tyskland
- Kvalitetsmaterial för lång livslängd: aluminium och kvalitetsplåt
- Miljövänlig i enlighet med ISO 14021

509023_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 09:06

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Skärmhållare PRO med arm för 1 skärm, väggfäste

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	290
Utvändig höjd (mm)	350
Utvändig djup / längd	120 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	1 Skärm(ar)
Varumärke	DURABLE
Hållare för skärmstorlek	53,3 cm [21"] - 86,4 cm [34"]
Kan användas med välvd skärm	Ja
Vridbar hållare (°)	360
Juster- och fixerbar hållare	Nej
Svängradie för skärmhållare	200° sidled
Steglös vinkling av skärm	+ 85° / - 25°
Justerbar höjd från till	Upp till 200 mm
Hållarens funktioner	Vridbar, vinklinsbar, svängbar, justerbar höjd
Kabelklämmor	Ja
Max belastningskapacitet	3 - 8 kg
VESA standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montering	Lättmonterad
Garanti	10 år
Ursprungsland	Tillverkad i Tyskland