

产品参数表

规格



远程传输模块

TM5SBET1

主要信息

产品系列	Modicon TM5
产品类型	远程发送模块
应用领域	远程I/O通讯之间

补充信息

适用范围	Modicon M258 Modicon LMC058
产品适用范围	逻辑控制器 运动控制器
颜色	白色
总线长度	2500 m
Maximum cable distance between devices	100 m
电流消耗	25 mA 在...上 24 V DC 输入/输出 (通道) 100 mA 在...上 5 V DC 总线
Maximum power dissipation in W	1.1 W
本地信号指示	1 个LED 绿色 适用 电源供电 1 个LED 红色 适用 电源供电 1 个LED 黄色 适用 数据交互总线
标识	CE
净重	0.025 kg

环境

符合标准	UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142
产品认证	cULus GOST-R CSA C-Tick
环境温度	0...50 °C (垂直安装) 0...55 °C 无降容 (垂直安装) 0...60 °C 有 (垂直安装)
贮存环境温度	-25...70 °C
相对湿度	5...95 % 无冷凝
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 61131-2 IP67
污染等级	2 符合 IEC 60664

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

工作海拔	0...2000 m
存储高度	0...3000 m
抗振动	1 gn 在...上 8.4...150 Hz 在...上 DIN 导轨安装 3.5 mm 在...上 5...8.4 Hz 在...上 DIN 导轨安装
抗冲击	15 gn 适用 11 ms
抗静电放电	4 kV 接触 符合 IEC 61000-4-2 8 kV 空气中 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域	1 V/m 2...2.7 GHz 符合 IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力	1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (E/S) 1 kV 符合 IEC 61000-4-4 (屏蔽电缆) 2 kV 符合 IEC 61000-4-4 (电源线)
浪涌耐受	0.5 kV 差模 符合 IEC 61000-4-5 1 kV 共模 符合 IEC 61000-4-5
电磁兼容性	EN/IEC 61000-4-6
辐射式/传导式干扰	CISPR 11

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	6.000 cm
Package 1 Length	10.500 cm
Package 1 Weight	36.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	97
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.000 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	支持


认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息

尺寸图

TM5 接口


尺寸




安装和间隙

TM5 系统

间距要求



安装在 DIN 导轨上



接线


TM5 系统 接线建议

适用于可插拔卡簧端子块的接线规格

mm in. 9 0.35 				
mm²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

发射器电子模块

接线图



- (1) 内部电子元件
- (2) 集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段
- (3) TM5 扩展总线电缆 (TCSXCNNXNX100)