



FAG

6336-M-C3

Roulement à billes

Roulements à billes 63.-M, à une rangée,
cage massive en laiton

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	M	Cage massive en laiton, guidée sur les billes
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S1	Stabilisation dimensionnelle (200°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	180 mm	Alésage
D	380 mm	Diamètre extérieur
B	75 mm	Width
C _r	355.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	405.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	16.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	3.000 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	2.440 1/min	Vitesse de base
≈m	43 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	197 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D a max	363 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r a max	3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	4 mm	Minimum chamfer dimension
D 1	316,95 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d 1	245,15 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f 0	13,8	Facteur de calcul
-----	------	-------------------

Caractéristiques

 Effort radial

 Effort axial uni directionnel

 Effort axial dans les 2 directions

 Lubrification à la graisse

 lubrification à l'huile

 Ouvert

 Gros roulements