



Manuelt verktøy for buntebånd med lavtbyggende hode

- MK10-SB for bånd opp til 9,5mm bredde

Egenskaper og fordeler

- Ideelt for bruk på HellermannTyton's buntebånd i seriene RPE og PE
- Strammer og kutter båndet jevnt med låsehodet



MK10-SB.

| TYPE | Båndbredde max. (G) | Båndtykkelse max. | Vekt (kg) | Art.nr. |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| MK10-SB | 9,5 | 2,5 | 0,33 kg | 110-10001 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Buntebåndsverktøy manuelle


- MK20 for båndbredde opp til 4.8mm
- MK21 for båndbredde opp til 7.6mm

Egenskaper og fordeler

- Ergonomiske lettverktøy
- For stramming og kutting av HellermannTyton's buntebånd opp til 7,6mm
- Monterte og forstrammede bånd kuttet ved å vri på verktøyet



MK20, MK21.



Montere.



Stramme.



Kutt ved å vri verktøyet.

| TYPE | Båndbredde max. (G) | Båndtykkelse max. | Vekt | El.nr. | Art.nr. |
|------|---------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| MK20 | 4,8 | 1,5 | 0,05 kg | 13 300 17 | 110-20006 |
| MK21 | 7,6 | 2,5 | 0,05 kg | - | 110-21016 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.