

FICHE TECHNIQUE

8700ESD3D

Matière :	Tricot stretch spécial, gris
Revêtement :	Enduction spéciale, noir
Taille(s) :	5-12
Conditionnement :	144 paires
Certification :	EN 388, EN 407, EN 16350, STANDARD 100 BY OEKO-TEX®



La description

NITRAS gants antistatiques, Tricot stretch spécial, gris, fil de carbone incorporé, Enduction spéciale, noir (code couleur : 1210), partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, couleurs foncées, longue durée de vie, haute résistance mécanique, très respirants, particulièrement sensibles, poignet tricoté, dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, très antidérapant, compatible écran tactile, compatibilité peinture testée, lavable, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes) , qualité premium, antistatique (dissipatif), compatibilité cutanée testée (dermatest ®), pour contact alimentaire, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

	Matière	Couleur
Palm	Revêtement spécial sur tricot stretch spécial	Noir
Index et pouce	Revêtement spécial sur tricot stretch spécial	Noir
Dos de la main	Tricot stretch spécial	Gris
Bout des doigts	Revêtement spécial sur tricot stretch spécial	Noir
Mancette / Manchette en tricot	Tricot stretch spécial	Gris

Taille:	5	6	7	8	9	10	11	12
Couleur de l'ourlet :	vert	violet	rouge	bleu	jaune	blanc	orange	noir

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5
EN 388:2016+A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4131X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures	1-5	1
	Force de déchirure	1-4	3
	Force de perforation	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de brûlage	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (enduit)	-	7,35 x 10 ⁵ (À capacité de décharge)
	Dos des mains (non enduit)	-	4,96 x 10 ⁵ (À capacité de décharge)
	Manchette (non enduit)	-	1,62 x 10 ⁶ (À capacité de décharge)