





## Données techniques

6803

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert

### VISUEL(S)



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Marque</b>                                             | NTN      |
| <b>d - Diamètre Intérieur</b>                             | 17 mm    |
| <b>D - Diamètre Extérieur</b>                             | 26 mm    |
| <b>B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure</b> | 5 mm     |
| <b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>                    | 0,3 mm   |
| <b>Classe de Jeu Radial</b>                               | CN       |
| <b>Masse</b>                                              | 0,008 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>C - Capacité charge dynamique</b>                | 2470000 mN |
| <b>C0 - Capacité Charge Statique</b>                | 1460000 mN |
| <b>Cu - Charge limite à la fatigue</b>              | 102000 mN  |
| <b>f0 - Coefficient</b>                             | 16.1       |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 168000 °/s |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 144000 °/s |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 233,15 °K  |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K  |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>                    | 19 mm  |
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>                     | 24 mm  |
| <b>ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement</b> | 0,3 mm |



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente  
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

| $\frac{f_0 F_a}{C_0}$ | e    | Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |      |
|-----------------------|------|-------------|---|-------------|------|
|                       |      | X           | Y | X           | Y    |
| 0.172                 | 0.19 | 1           | 0 | 0.56        | 2.3  |
| 0.345                 | 0.22 |             |   |             | 1.99 |
| 0.689                 | 0.28 |             |   |             | 1.71 |
| 1.03                  | 0.28 |             |   |             | 1.55 |
| 1.38                  | 0.3  |             |   |             | 1.45 |
| 2.07                  | 0.34 |             |   |             | 1.31 |
| 3.45                  | 0.38 |             |   |             | 1.15 |
| 5.17                  | 0.42 |             |   |             | 1.04 |
| 6.89                  | 0.44 |             |   |             | 1    |

Charge radiale statique équivalente  
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

| $X_0$ | $Y_0$ |
|-------|-------|
| 0.6   | 0.5   |

Dans le cas de roulement seul ou association DT :  
Si  $P_0 < Fr$ , alors considérer  $P_0 = Fr$