




Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52



- 1 Joint torique 30 x 2, FKM
- 2 Joint torique 36 x 3, EPDM

Application		
Tenue en pression	16 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	378	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario	
Raccord process	Adaptateur process universel Rd 52	
Etanchéité	joint	

E33341



Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52

Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
-----------------------------------	----

Accessoires

Fourniture	Joint toriques: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
	Joint toriques: 1 x (30 x 2 mm), FKM
	Joint toriques: 1 x (36 x 3 mm), conforme à EPDM, FDA
Accessoires en option	Joint torique: 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123
	bague d'étanchéité, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------