

## 特点

- 镀镍铜
- PTFE 绝缘
- 各种电线尺寸
- 灰色

## RS Pro 环境电线 1.3 mm<sup>2</sup> csa 、灰色 100m 卷装

RS 号: 232-1040



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 推出的一系列恶劣环境电缆主要用于飞机制造商。EFGLAS 电缆的工作温度范围为 -70°C 至 +260°C，最大电压和频率分别为 600 V（有效值）和 1600 Hz。电缆由镀镍铜导线制成，采用 PTFE 胶带和 PTFE 浸渍玻璃纱编织层绝缘，可增加强度。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

|      |                   |
|------|-------------------|
| 美国线规 | 16                |
| 绝缘材料 | 聚四氟乙烯             |
| 芯线束  | 19/0.3 mm         |
| 电缆形状 | 单核                |
| 导线材料 | 镀镍铜               |
| 绞线数  | 19                |
| 应用   | 建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站 |

## 电气规格

|      |      |
|------|------|
| 额定电压 | 600V |
| 额定电流 | 20A  |

## 机械规格

|      |                     |
|------|---------------------|
| 横截面积 | 1.34mm <sup>2</sup> |
| 护套颜色 | 灰色                  |
| 长度   | 100m                |
| 外径   | 2.75mm              |
| 绞线尺寸 | 0.3mm               |
| 绞线   | 19/0.3mm            |

#### 操作环境规格

|         |               |
|---------|---------------|
| 最低工作温度  | -70°C         |
| 最高工作温度  | 260°C         |
| 工作温度范围: | -70°C 至 260°C |

#### 认证

|          |                  |
|----------|------------------|
| 合规性 / 认证 | csa 、 rohs 合规性证书 |
| 符合标准     | BS D 支付 G222     |

