



4b Uniko Pro S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Comando multifunzionale Smart 2 relè

SERIE S


Uniko Pro Smart è un doppio pulsante per scatola da incasso connesso con modulo WiFi, con doppio relè a bordo operante nel range 100-240 V fino ad un massimo di 5A+5A; il doppio pulsante è Smart ovvero controllabile da remoto tramite App per smartphone, e può assumere funzionalità di controllo luci e di controllo motori per tapparelle.

Campo d'applicazione

Uniko Pro Smart può essere programmato per avere funzioni di:

- Singolo pulsante
- Doppio pulsante
- Controllo motori
- Comando routine

È possibile comandarlo tramite Smartphone o tramite App assistenti vocali.



1. Pulsante di accensione o spegnimento carico/movimentazione motore con led di segnalazione (presente in versione pulsante da Frutto)
2. Pulsante di accensione o spegnimento carico/movimentazione motore con led di segnalazione (presente in versione pulsante da Frutto)
3. Morsetti I1 e I2 per ingressi pulsante opzionali
4. Morsetti O1 e O2 che restituiscono la fase del dispositivo per connessione carichi
5. Morsetti L per fase in ingresso da non utilizzare per derivare altri carichi della rete
6. Morsetto N neutro

Conformità

Conformità 4box dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo Uniko Pro Smart è conforme alle seguenti direttive e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle rispettive norme vigenti:


- Direttiva 2014/53/UE (uso efficace dello spettro radio al fine di evitare interferenze dannose).
- Norma di riferimento: ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Direttiva 2014/35/EU (protezione della salute e della sicurezza degli utenti).
- Norma di riferimento: EN 62368 -1:2014+A11:2017
- Direttiva 2014/30/UE (esigenze di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica).
- Norme di riferimento: CEI EN 55032:2015, EN 55035:2017+A11:2020 e ETSI EN 301 489-1/17.
- Direttiva 2013/35/UE (esigenze di protezione in materia di agenti fisici).
- Norma di riferimento: CEI EN IEC 62311:2021
- Direttiva RoHS.



Principali caratteristiche del Uniko Pro S

- Montaggio da incasso
- Materiale: termoplastico.
- Illuminazione RGB.
- Grado di protezione: IP40.
- Morsetti a vite.

	7 x 2,5 mm ²
	+5 °C +45 °C
Tensione di esercizio	100V – 240V /50-60Hz
Corrente massima	7A
Potenza Massima	1150W
Tecnologia	Radio WiFi
Frequenza di esercizio	2.4 GHz
Consumo in standby	1 Wh



Compatibilità e codici

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BCU2S.V14	43,90	43,40	22,20
	Arkè™	bianco	4BCU2S.V19B	43,90	43,40	22,20
		grigio	4BCU2S.V19	43,90	43,40	22,20
		metal	4BCU2S.V19M	43,90	43,40	22,20
	Linea™	bianco	4BSCU2S.V30B	52,60	43,40	22,10
		canapa	4BSCU2S.V30C	52,60	43,40	22,10
		nero	4BSCU2S.V30G	52,60	43,40	22,10
Bticino®	Matix™	bianco	4BCU2S.AM	48,50	43,40	22,20
	MatixGO™	bianco	4BSCU2S.JW	45,00	43,40	22,20
		grigio	4BSCU2S.JG	45,00	43,40	22,20
	LivingLight™	bianco	4BCU2S.N	47,00	43,40	22,80
		tech	4BCU2S.NT	47,00	43,40	22,80
		antracite	4BCU2S.L	47,00	43,40	22,80
	LivingNow™	senza cover	4BCU2S.K	45,60	39,40	22,00