

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - PrismaSeT XS- Coffret plastique encast. 4R 24 M avec porte pleine

LVSXG424W



Cette option circulaire permet d’éviter
96.238 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	XS
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Installation du coffret	Affleurant

Complémentaires

Largeur	Total : 610 mm Intégré : 570 mm
Hauteur	Total : 810 mm Intégré : 780 mm
Profondeur	Total : 151 mm Intégré : 96 mm
Profondeur intérieure	80 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre total de modules de 18 mm	96
Pas de 9 mm	192
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	4 étiquette de repérage 4 protection d'étiquette 1 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte 4 rail Din 6 matériel de fixation de câble 1 plaque arrière
Type de plastron	Modulaire
Type de porte	Opaque
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	110 W
[In] courant nominal	125 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 38 sortants
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 6 x 6...25 mm² Push-in (terre) , 32 x 1,5...4 mm² (flexible) Push-in (terre) , 32 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Description des options de verrouillage	Option verrou
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique et métal Boîtier : techno plastique Plastron : techno plastique Porte : métal
Poids du produit	18,510 kg
Couleur	Boîtier : blanc (RAL 9003) Plastron : blanc (RAL 9003) Porte : blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Plaque arrière : 850 °C se conformer à CEI 60947-1 Boîtier : 750 °C se conformer à CEI 60947-1 Plastron : 750 °C
Degré de protection IP	IP40 avec porte fermée
Tenue aux chocs IK	IK09 avec porte fermée
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels qualité	IMQ

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	30,000 cm
Largeur de l'emballage 1	67,000 cm
Longueur de l'emballage 1	90,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	49,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	96 kg CO2 eq.
--	---------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

