





Données techniques

N313

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	33 mm
E - Cote sur rouleaux	121,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	83,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI	91 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	2,18 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	150 kN
C0 - Capacité Charge Statique	139 kN
Cu - Charge limite à la fatigue	16,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	6000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	76 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	129 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face	124 mm



N313

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Dc max - Diamètre de passage max BE	120 mm
ra max - Rayon max de raccordement	2 mm
r1a - Rayon max de raccordement	2 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = Fr$$

Charge radiale statique équivalente

$$Po = Fr$$



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15