


请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 6 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 32 A，额定电压(III/2): 1000 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 11，行数: 1，位数: 11，连接量: 11，产品系列: ISPC 5/..-STGCL，针距: 7.62 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON PC 5，互锁: 锁紧装置，安装方式: Click & Lock卡销，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 反向连接器带多个针式插针，为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
- 标准插座 – 也适用于带自动即插即锁系统的连接器
- 最小尺寸中的600 V UL认证

商业数据

订货号	1748956
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AADFCA
产品关键代码	AADFCA
目录页面	页码534 (C-1-2013)
GTIN	4046356312608
单件重量（含包装）	51.7 g
单件重量（不含包装）	51.68 g
原产地	IN

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	ISPC 5/...-STGCL
产品线	COMBICON Connectors L
类型	反向
位数	11
针距	7.62 mm
连接量	11
行数	1
电位数目	11
安装法兰	Click & Lock卡销

电气特性

特性

额定电流 I_N	32 A
额定电压 U_N	1000 V
接触电阻	0.55 mΩ
额定电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压 (III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	反向
连接器系统	COMBICON PC 5
额定横截面	6 mm²
触点类型	针式插头

互锁

锁定类型	锁紧装置
安装法兰	Click & Lock卡销

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
导线 / PCB连接方向	0 °
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 8

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.25 mm² ... 1.5 mm²
塞规a x b / 直径	4.3 mm x 4.0 mm / 4.0 mm
剥线长度	15 mm

不带绝缘颈环的套管的规格

推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
	1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S
	1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H
不带绝缘卡套的套管，符合DIN 46228-1	接线容量：0.5 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm
	接线容量：0.75 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm
	接线容量：1 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm
	接线容量：1.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：2.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：4 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：6 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm

带绝缘颈环的套管的规格

推荐的压接工具	1212034 CRIMPFOX 6
	1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S
	1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H
带绝缘卡套的套管，符合DIN 46228-4	接线容量：0.5 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm
	接线容量：0.75 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：1 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：1.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：2.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm
	接线容量：4 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)
触点区域金属表面（顶层）	锡 (4 - 8 µm Sn)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850


ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	7.62 mm
宽度 [w]	86.62 mm
高度[h]	19.8 mm
长度[l]	40.5 mm

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

机械测试

导线连接	
规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试	
规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

重复连接和断开连接	
规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

拉伸测试	
规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	10 mm² / 刚性 / > 90 N
	6 mm² / 柔性 / > 80 N
	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N

插入/拔出力	
规格	IEC 60512-13-2:2006-02
结果	已通过测试
周期数	25
每个接线位的插入强度约	7.5 N
每个接线位的拔出强度约	5 N

抗擦抹性

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-7:1993-08 (极性)
结果	已通过测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:1995-03
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-5:1992-08
海平面脉冲耐受电压	9.8 kV
体积电阻 R ₁	0.55 mΩ
体积电阻 R ₂	0.6 mΩ
插入 / 拔出周期	25

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	4.26 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

电气测试

温度测试 | 测试组 C

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	12

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	10 ¹² Ω

温度循环

规格	IEC 60999-1:1999-11
----	---------------------

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标（IEC 60112）	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	8 mm
最小爬电距离(III/3)	12.5 mm
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	8 mm
最小爬电距离(II/2)	8 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器

1748956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>




图纸




即插即锁操作方法

图表



型号：ISPC 5/...-STGCL-7,62，与IPC 5/...-G-7,62配套

图表




型号：SPC 5/...-STCL-7,62，和ISPC 5/...-STGCL-7,62配套

1748956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

图表



型号 : PC 5/...-STCL1-7,62 , 与ISPC 5/...-STGCL-7,62配套

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

 cULus认证 认证ID: E60425-19920722				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	35 A	24 - 8	-
使用组 C	600 V	35 A	24 - 8	-

ISPC 5/11-STGCL-7,62 - PCB 插拔式连接器



1748956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1748956>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn