




Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52



- 1 Joint torique 30x2 FKM
- 2 Orifice de fuite
- 3 zone d'étanchéité pour joint torique 24x2
- 4 Joint torique 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



Application		
Version	accessoires pour, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)	
Tenue en pression	16 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	



Adaptateur process universel

ADAPT UNI RD52

Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques			
Poids [g]		390,1	
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs		G 1 Aseptoflex Vario	
Raccord process		Adaptateur process universel Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85	
Etanchéité		joint	
Classe hygiénique selon DIN 11866		H4	
Accessoires			
Fourniture		Joints toriques: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054	
		Joints toriques: 1 x (30 x 2 mm), FKM	
		Joints toriques: 1 x (36 x 3 mm), conforme à EPDM, FDA	
Accessoires en option		Joint torique: 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
		bague d'étanchéité, conforme à PEEK, FDA, E30124	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	