

Description

ROULETTE ELECTROCONDUCTRICE A OEIL CAOUTCHOUC GRIS 125MM

CODE ARTICLE

Pivotante


DP30A125-272L

Pivotante à blocage

DP30D125-272L



		Pivotante	Pivotante à blocage
Diamètre de roue ØD		125 mm	
Hauteur totale H		159 mm ±1	
Fixation M		12 mm±1	
Diamètre du trou central		12,2 mm±0,3	
Déport F ±1	\	35 mm	35 mm
Largeur de bandage		29 mm±0,5	
Dureté du bandage		shore A ± 93	
Capacité de charge		80 Kg	
Poids		0,54 kg	0,58 kg
Température		- 5 / + 50 °C	



Monture :

En tôle d'acier emboutie zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes.

Fixation à platine.

Blocage double effet (roue et pivotement) par pédale en nylon gris.

Roues :

Corps de roue en polypropylène gris spécifique électroconducteur.

Bandage en caoutchouc thermoplastique gris spécifique électroconducteur.

Moyeu lisse.

Avantages :

Faible effort de démarrage.

Bandage solidaire du corps, non tâchant.

Protège les usagers et les marchandises sensibles des chocs électriques (décharges électrostatiques douloureuses)

Roulette conductrice d'électricité conforme à la norme ISO 22877.

Résistance électrique < 100000 ohms.

A destination des chariots et mobiliers sensibles utilisés dans des laboratoires, services de mesure-contrôle, unités médicales, hopitaux, fabrication de matériels électriques et électroniques, zones à risques d'explosion, usines chimiques....