

Fiche technique du produit

Spécifications



Advantys STB - kit de sorties analogiques de base - +/-10V - 2 S - 9 bits+signe

STBAVO1265K

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon STB solution d'E/S distribuées
Type de produit ou équipement	Kit de sortie analogique de base
Composition du kit	Module STBAVO1265 STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes Base STBXBA1000
Compatibilité produit	Embase de montage STBXBA1000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
Nombre de sorties analogiques	2

Complémentaires

Type de sortie analogique	Tension: +/- 10 V
Permutation de secours sous tension	Non pour NIM de base
Hauteur	13,9 mm
Largeur	128,3 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	0,115 kg

Environnement

Marquage	CE
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	136,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 2	4,110 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer


Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrenements

Dimensions




Schémas de raccordement


Schémas de câblage

Exemples

2 actionneurs analogiques isolés, alimentation externe 24 VCC



2 actionneurs analogiques non isolés, alimentation 24 VCC fournie par le PDM



Broche	Connexions supérieures	Connexions inférieures
1	+ 24 Vcc du bus d'alimentation terrain de l'îlot pour les accessoires des appareils terrain	+ 24 Vcc du bus d'alimentation terrain de l'îlot pour les accessoires des appareils terrain
2	pas de connexion	pas de connexion

Broche	Connexions supérieures	Connexions inférieures
3	sortie vers actionneur 1	sortie vers actionneur 2
4	retour de voie de sortie	retour de voie de sortie
5	pas de connexion	pas de connexion
6	retour de l'alimentation terrain (au module)	retour de l'alimentation terrain (au module)