


**203-XL-KRR**

Roulement à billes

Roulement auto-aligneur 2...-KRR, bague extérieure cylindrique, bague intérieure pour ajustement, étanchéité R des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	KRR	KRR
-------	-----	-----

dimensions principale & données de performance

D	40 mm	Diamètre extérieur
B	18,3 mm	Largeur
C _r	10.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	4.750 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,07 kg	Poids

Dimensions

D ₁	32,9 mm	Diamètre extérieur joint
C	12 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	14 mm	Largeur totale joint
d ₁	24,2 mm	Rib diameter inner ring
r _{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.



facteurs de calcul

f ₀	13	Facteur de calcul
----------------	----	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés