

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B16，适用双锁扣，标识材料：PA，直头，高度：99.5 mm，电缆密封：无，用于 CES穿墙模块的适配套，可与模块化插芯完美组合

产品描述

可将CES穿墙模块与HEAVYCON壳体的“热”插拔功能组合使用的适配套。将CES穿墙模块与适配套组合使用后，便可以方便地将多根导线插入连接器中。

优势

- 标识采用9 x 20 mm标签
- 在HEAVYCON壳体中可以简单地组装多条电缆
- 无卤素塑料
- 可安装标识标签

商业数据

订货号	1252470
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7CZX
产品关键代码	AF7CZX
GTIN	4063151360177
单件重量（含包装）	200.7 g
单件重量（不含包装）	190.5 g
原产地	CN

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 壳体



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>

技术数据

说明

概述


用于模块支架B16

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
类型	B16
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图



宽度

57.3 mm

高度

99.5 mm

长度

102.3 mm

材料规格

外壳材料

PA

机械特性

机械参数

锁紧类型

针脚

安装

组装说明

壳体必须通过带螺钉锁紧机构的B10密封框架（订货号0801660）进行扩展。与带螺钉锁紧机构的密封框架组合使用时，可以在单个HC壳体中简单地组装多条电缆。

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP54

环境温度（运行）

-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 壳体




1252470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 壳体

1252470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>



UL认证

认证ID: E255026



cUL认证

认证ID: E255026

cULus认证

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 壳体



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - 壳体



1252470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1252470>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn