

Fiche technique du produit

Spécifications



24VDC OUT 16PT SOURCE BAS

STBDDO3705

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Modicon STB solution d'E/S distribuées
Type de produit ou équipement	Module de base de sortie numérique
Compatibilité produit	Module d'alimentation STBPDT3100/3105 Embase E/S STBXBA3000
Compatibilité de gamme	Contrôleur logique/motion - Modicon M262 Modicon M580 Tiers
Application de l'appareil	Application industrielle
Nombre de sortie logique	16
Sortie logique	Logique positive (source)
Tension de sortie logique	24 V CC pour statique

Complémentaires

Nombre de sortie logique	16 statique at 24 V CC
Courant de sortie logique	500 mA
Temps de réponse en sortie	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
Courant de fuite maximum	0,4 mA 30 V CC à l'état 0
Consommation électrique typique	135 mA à 5 V CC
Raccordement électrique	Borne à vis
Permutation de secours sous tension	Non pour NIM de base
Hauteur	13,9 mm
Largeur	128,3 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	0,086 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	UL CSA FM class 1, division 2
Normes	CEI 61131-2
Humidité relative	95 % à 60 °C sans condensation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de pollution	2
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,05 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	12,95 cm
Poids de l'emballage (Kg)	100 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,322 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	768
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	95,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer


Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Non

Encombresments

Dimensions




- (1) Bâti de montage STBXBA3000 (à commander séparément)
- (2) Raccord STBXTS5510/5610/6510/6610 (à commander séparément)

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

Exemple

16 actionneurs à deux fils



#	Groupe 1	#	Groupe 2
1	Voie 1, connecteur A, actionneur	11	Voie 1, connecteur B, actionneur
2	Voie 2, connecteur A, actionneur	12	Voie 2, connecteur B, actionneur
3	Voie 3, connecteur A, actionneur	13	Voie 3, connecteur B, actionneur
4	Voie 4, connecteur A, actionneur	14	Voie 4, connecteur B, actionneur
5	Broche 9, connecteur A (non utilisé)	15	Broche 9, connecteur B (non utilisé)
6	Voie 5, connecteur A, actionneur	16	Voie 5, connecteur B, actionneur
7	Voie 6, connecteur A, actionneur	17	Voie 6, connecteur B, actionneur
8	Voie 7, connecteur A, actionneur	18	Voie 7, connecteur B, actionneur
9	Voie 8, connecteur A, actionneur	19	Voie 8, connecteur B, actionneur
10	Broche 18, connecteur A (non utilisé)	20	Broche 18, connecteur B (non utilisé)

